

① 低床3モーターベッド一式 仕様書

品名：低床3モーターベッド、差込式サイドレール、移動バー、マットレス

参考商品：ベッド (TG-NA33 L-3)、サイドレール (SR-100JJ GY)

移動バー (GR-510 GY)、マットレス (SM-61)

概要

- 1-1 ベッドの外形寸法は全長 2,110mm、全幅 967mm であること。
- 1-2 最低床高は 285mm、最高床高は 625mm(ハイローストローク 340mm)であること。
- 1-3 利用者の移乗がしやすく、またベッドからの離着床がしやすいセンターノンサイドフレーム構造であること。
- 1-4 ベッドサイドには、左右に 2 本ずつサイドレールや移動バーが取り付けられ、自立促進をサポートできること。
- 1-5 サイドレール取付孔は全て丸型形状で抜き差しが行いやすいこと。
- 1-6 手元スイッチのボタン形状は使用者が判別しやすいよう突起ボタンを採用していること。
- 1-7 手元スイッチのポジション操作パネルは、認識しやすいひらがな表記であること。
- 1-8 背上げと脚上げを連動させる機能を有すること。また、介護効率アップと利用者が急変を起こした際に、背上げと脚上げ・高さ調節の 3 つの動作が同時に行えること。
- 1-9 背上げ角度は 0~74 度、脚上げ角度は 0~24 度の範囲内で調節できる機能を有すること。
- 1-10 ボトムは、背部・臀部・大腿部・下腿部の 4 分割構造で、蒸れを軽減するための通気孔を有すること。
- 1-11 キャスターは 75 mmφ で耐久性に優れた双輪キャスターであること。
- 1-12 キャスターは、4 輪それぞれを独立させてロックでき、ベッドの配置に応じた安全なロックが可能であること。
- 1-13 ヘッドボード・フットボードは、簡単に取り外しができないようロック機能を有すること。
- 1-14 差し込み式サイドレールは同一メーカーにて上記ベッドに取付けが可能であること。
- 1-15 移動バーは同一メーカーにて上記ベッドに取付けが可能であること。
- 1-16 マットレス外形寸法は全長 1,950mm、全幅 850mm、厚さ 80mm であること。
- 1-17 体圧分散性を発揮し身体にフィットするソフト面とスムーズな寝返りを促し寝姿勢を支えるハード面と状況で使い分けできるリバーシブル仕様であること。
- 1-18 マットレス詰物はウレタンフォーム、カバーは防水機能を有すること。
- 1-19 マットレスは次亜塩素酸ナトリウム 200ppm、消毒用エタノール約 80%、塩化ベンゼンルコニウム 0.2%、塩化ベンゼントニウム 0.2%で清拭が可能であること。